



Ipašības

Dekoratīvs, minimālistisks un elegants gaisa aizkars ZEN ir arhitektu un dizaineru favorīts, kurus viņi izmanto savos būvniecības projektos. Tā pārdomātais dizains un augstie parametri ideāli iederās jebkuras ēkas estētikā, kā arī kļūst par dekorāciju vai iekšējās vides aktīvo dekorāciju. Gaisa aizkars ZEN piedāvā bezgalīgas pielāgošanas iespējas, cik tālu Jūsu iztēle aizies?



- Dekoratīvas gaisa aizkars mūsdienu arhitektūras stilā. Tā ir minimalistiskais un gudrais dizains iekļaujas jebkurā vidē un piedāvā bezgalīgas pielāgošanas iespējas.
- Paneli var būt pielāgoti ar logotipiem, apgaismojumu, uzrakstu, drošības vai informatīvajām zīmēm, grafiku, attēliem, pulsteni, viss saskaņā ar klienta vajadzībām.
- Priekšējie anodētie alumīnija paneli. Pēc izvēles var būt izstrādāti no matēta vai spoguļa pūlētā nerūsējošā tērauda. Ir pieejami arī citi materiāli, piemēram, cinkots tērauds, gluda vai teksturēta ādas plāksne, koks, utt.
- Centrālā struktūra izgatavota no cinkota tērauda, standartā ar melna kaluma apdari. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas.
- Anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas, pielāgojams abos virzienos.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- "P" tips ar ūdens apsildāmo spoli. "E" tips ar elektriski aizsargātiem elementiem, trīs posmiem ar iebūvētu regulēšanu. "A" tips bez apkures, tikai gaiss. Pēc izvēles izplešanās DX spoli.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN M 1000 A	2,5-3,5	
ZEN M 1500 A	2,5-3,5	
ZEN M 2000 A	2,5-3,5	
ZEN M 2500 A	2,5-3,5	
ZEN M 3000 A	2,5-3,5	
ZEN G 1000 A	3-4	
ZEN G 1500 A	3-4	
ZEN G 2000 A	3-4	
ZEN G 2500 A	3-4	
ZEN G 3000 A	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	
ZEN ECG 3000 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN M 1000 E	2,5-3,5		
ZEN M 1500 E	2,5-3,5		
ZEN M 2000 E	2,5-3,5		
ZEN M 2500 E	2,5-3,5		
ZEN M 3000 E	2,5-3,5		
ZEN G 1000 E	3-4		
ZEN G 1500 E	3-4		
ZEN G 2000 E	3-4		
ZEN G 2500 E	3-4		
ZEN G 3000 E	3-4		
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		
ZEN ECG 3000 E	3-4,2		



Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN M 1000 P86	-				
ZEN M 1500 P86	-				
ZEN M 2000 P86	-				
ZEN M 2500 P86	-				
ZEN M 3000 P86	-				
ZEN G 1000 P86	-				
ZEN G 1500 P86	-				
ZEN G 2000 P86	-				
ZEN G 2500 P86	-				
ZEN G 3000 P86	-				
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 3000 P86	-				
ZEN M 1000 P64	-				
ZEN M 1500 P64	-				
ZEN M 2000 P64	-				
ZEN M 2500 P64	-				
ZEN M 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P64	-				
ZEN G 1500 P64	-				
ZEN G 2000 P64	-				
ZEN G 2500 P64	-				
ZEN G 3000 P64	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 3000 P64	-				
ZEN G 1000 P54	10,56				
ZEN G 1500 P54	16,37				
ZEN G 2000 P54	23,15				
ZEN G 2500 P54	28,76				
ZEN G 3000 P54	28.76				
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				
ZEN ECG 3000 P54	31.38				

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ZEN G 1000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 1500 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2000 A 60Hz	3-4	
ZEN G 2500 A 60Hz	3-4	
ZEN ECG 1000 A	3-4,2	
ZEN ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E	3-4,2		



Modelis	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86	-				
ZEN ECG 1500 P86	-				
ZEN ECG 2000 P86	-				
ZEN ECG 2500 P86	-				
ZEN ECG 1000 P64	-				
ZEN ECG 1500 P64	-				
ZEN ECG 2000 P64	-				
ZEN ECG 2500 P64	-				
ZEN ECG 1000 P54	11,5				
ZEN ECG 1500 P54	17,86				
ZEN ECG 2000 P54	25,24				
ZEN ECG 2500 P54	31,38				

