




Ipašības



- Enerģiju taupošs siltumsūkņa gaisa aizkars: Līdz 70% izmaksu un CO2 emisiju samazināšana (apkures režīms).
- Speciāli izstrādāts uzstādīšanai visās virpuļdurvīs. Divi iespējamie izkārtojumi, pielāgoti izmēri.
- Pašbalstoša cinkota tērauda plāksnes korpusa konstrukcija, standartā ar strukturālu epoksīda-poliestera apdari baltā RAL9016 krāsā. Pēc pieprasījuma ir pieejamas arī citas krāsas un nerūsējošais tērauds.
- Liels slīpēts ieplūdes režģis, kas novērš intensīvu apkopi.
- Apaļas anodētas alumīnija izplūdes lāpstiņas, spārna formas.
- Dubultas ieplūdes centrālās ventilatori ar ārējā rotora dzinēja vadību un zemu trokšņa līmeni. 5 ātruma selektori. EC modeļi samontēti kopā ar ļoti zema patēriņa efektīviem ventilatoriem.
- Iekļauj tikai apkures tiešās izplešanās spoli ar uzstādītiem temperatūras sensoriem.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Gatavs savienošanai ar TOSHIBA inventora āra siltumsūkņa bloku (R410A/R32) ar izplešanās vārstu. Nepieciešams TOSHIBA DX interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram un programmējamai vadībai.
- DX VRF:
Gatavs savienošanai ar TOSHIBA VRF āra siltumsūkņa bloku (R410A), kas nav iekļauts un klientam tas ir jāiegādājas.
Nepieciešams TOSHIBA VRF interfeisa KOMPLEKTS pielāgots gaisa aizkaram, programmējamai vadībai un izplešanās vārstam, lūdzu, konsultējieties.

Specifikācijas

50Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
ROTO ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	

Modelis	(m³/h)	(m)
ROTO ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	

Modelis	(m ² /h)	(m)
ROTO ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
ROTO ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	

Izmeri

